

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, TiN, MF: M2X0,4****Beställningsdata**

Ordernummer	130006 M2X0,4
GTIN	4062406007522
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 91 dagar

Minsta orderkvantitet: 25 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Gäng-Ø	2 mm
Skärmaterial	HSS E
Gängstigning	0,4 mm
Gängdjup	6 mm
Antal skär Z	3
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX

Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Kärnhåls-Ø	1,6 mm
Norm	DIN 371
Antal spånspår	3
totallängd L	45 mm
Skafftyrkant □	2,1 mm
Skaftdiameter D _s	2,8 mm
Gängtyp	M-LH
gänga	M2×0,4
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp