

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, TiN, MF: M4X0,5****Beställningsdata**

Ordernummer	130006 M4X0,5
GTIN	4062406007676
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 3 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Skaftdiameter D _s	4,5 mm
Skaftfyrkant □	3,4 mm
Skärmaterial	HSS E
Gängstigning	0,5 mm
Antal spånspår	3
Antal skär Z	3
totallängd L	63 mm
Gängdjup	12 mm
Norm	DIN 371
Kärnhåls-Ø	3,5 mm
Gäng-Ø	4 mm
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX

Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Gängtyp	MF-LH
gänga	4
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp