

Garant**Maskingängtappar för bottenhål, obelagd, MF: M2,5X0,35****Beställningsdata**

Ordernummer	130010 M2,5X0,35
GTIN	4062406011161
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 91 dagar

Minsta orderkvantitet: 25 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Skärmaterial	HSS E
Skaftfyrkant □	2,1 mm
Gängdjup	6,25 mm
Antal skär Z	3
Norm	DIN 371
Kärnhåls-Ø	2,15 mm
Gäng-Ø	2,5 mm
totallängd L	50 mm
Antal spånspår	3
Skaftdiameter D _s	2,8 mm
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H

Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Gängstigning	0,35 mm
Gängtyp	MF
gänga	2,5
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp