

Garant**Maskingängtappar för bottenhål, obelagd, MF: M40X0,35****Beställningsdata**

Ordernummer	130010 M40X0,35
GTIN	4062406013844
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10

Gängdjup	100 mm
Skaftdiameter D _s	32 mm
totallängd L	200 mm
Antal skär Z	4
Gängstigning	0,35 mm
Skaftfyrkant □	24 mm
Kärnhåls-Ø	39,65 mm
Gäng-Ø	40 mm
Norm	DIN 376
Antal spånspår	4
Skärmaterial	HSS E
Gängtyp	MF
gänga	M40×0,35
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2×D vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp