

Garant**Maskingängtappar för bottenhål, obelagd, MF: M4X0,35****Beställningsdata**

Ordernummer	130010 M4X0,35
GTIN	4062406011239
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 3 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Kärnhåls-Ø	3,65 mm
Antal spånspar	3
Skaftdiameter D _s	4,5 mm
Gängdjup	10 mm
Skärmaterial	HSS E
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX

Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Antal skär Z	3
Norm	DIN 371
totallängd L	63 mm
Gäng-Ø	4 mm
Gängstigning	0,35 mm
Skafftyrkan <input type="checkbox"/>	3,4 mm
Gängtyp	MF
gänga	4
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp