

Garant**Maskingängtappar för bottenhål, obelagd, MF: M39X1,5****Beställningsdata**

Ordernummer	130010 M39X1,5
GTIN	4062406013806
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Norm	DIN 376
Gängstigning	1,5 mm
Skaftdiameter D _s	32 mm
Skaftfyrkant □	24 mm
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H

Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Skärmaterial	HSS E
Kärnhåls-Ø	37,5 mm
Antal skär Z	4
Gäng-Ø	39 mm
Gängdjup	97,5 mm
Antal spånspår	4
totallängd L	200 mm
Gängtyp	MF
gänga	M39×1,5
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2×D vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp