

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, TiN, MF: M48X2****Beställningsdata**

Ordernummer	130006 M48X2
GTIN	4062406010676
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Gängstigning	2 mm
Skärmaterial	HSS E
Antal spånspar	4
Gäng-Ø	48 mm
Skaftdiameter D _s	36 mm
Antal skär Z	4
totallängd L	250 mm
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	6H +0,20

Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Gängdjup	144 mm
Norm	DIN 376
Skafftyrkant <input type="checkbox"/>	29 mm
Kärnhåls-Ø	46 mm
Gängtyp	MF-LH
gänga	M48×2
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp