

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, TiN, MF: M46X0,5****Beställningsdata**

Ordernummer	130006 M46X0,5
GTIN	4062406010584
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Skafftyrkant <input type="checkbox"/>	29 mm
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX

Toleransklass	6H +0,10
Gäng-Ø	46 mm
Kärnhåls-Ø	45,5 mm
Gängstigning	0,5 mm
Norm	DIN 376
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	36 mm
totallängd L	250 mm
Skärmaterial	HSS E
Antal skär Z	4
Gängdjup	138 mm
Antal spånspår	4
Gängtyp	MF-LH
gänga	M46×0,5
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp