

Garant
Maskingängtappar för bottenhål, obelagd, MF: M42X1

Beställningsdata

Ordernummer	130010 M42X1
GTIN	4062406013981
Artikelklass	10N

Beskrivning
OBS!:

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

totallängd L	200 mm
Skafftyrkant □	24 mm
Kärnhåls-Ø	41 mm
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX

Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Skaftdiameter D _s	32 mm
Gängdjup	105 mm
Gängstigning	1 mm
Antal skär Z	4
Norm	DIN 376
Gäng-Ø	42 mm
Skärmaterial	HSS E
Antal spånspår	4
Gängtyp	MF
gänga	M42×1
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2×D vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp