

**Garant****Maskingängtappar för bottenhål, obelagd, MF: M15X0,5****Beställningsdata**

Ordernummer	130010 M15X0,5
GTIN	4062406011871
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 2 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Gäng-Ø	15 mm
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX

Toleransklass	6H +0,10
totallängd L	110 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	12 mm
Antal skär Z	3
Norm	DIN 376
Gängstigning	0,5 mm
Kärnhåls-Ø	14,5 mm
Gängdjup	37,5 mm
Antal spånspår	3
Skärmaterial	HSS E
Skaftfyrkant □	9 mm
Gängtyp	MF
gänga	M15×0,5
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2×D vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp