

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, TiN, MF: M49X1****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 130006 M49X1  |
| GTIN         | 4062406010737 |
| Artikelklass | 10N           |

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Antal spånspår               | 4          |
| Skaftdiameter D <sub>s</sub> | 40 mm      |
| Gängdjup                     | 147 mm     |
| Skaftfyrkant □               | 32 mm      |
| Kärnhåls-Ø                   | 48 mm      |
| Gäng-Ø                       | 49 mm      |
| Antal skär Z                 | 4          |
| Skärmaterial                 | HSS E      |
| Gängstigning                 | 1 mm       |
| Toleransklass                | ISO 1 4H   |
| Toleransklass                | ISO 1X 4HX |
| Toleransklass                | ISO 2 6H   |
| Toleransklass                | ISO 2X 6HX |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Toleransklass         | 6H +0,05                                     |
| Toleransklass         | 6H +0,20                                     |
| Toleransklass         | ISO 3 6G                                     |
| Toleransklass         | ISO 3X 6GX                                   |
| Toleransklass         | 7H   |
| Toleransklass         | 7HX  |
| Toleransklass         | 7G   |
| Toleransklass         | 7GX  |
| Toleransklass         | 6H +0,10                                     |
| Norm                  | DIN 376                                      |
| totallängd L          | 250 mm                                       |
| Gängtyp               | MF-LH  |
| gänga                 | M49×1  |
| Beläggning            | TiN  |
| Flankvinkel           | 60 grad                                      |
| Gängnorm              | DIN 13                                       |
| Skärfasform           | B  |
| Skaft                 | Cylindriskt skaft med h9                     |
| Invändig              | nej  |
| Användning vid håltyp | upp till 3×D vid genomgående hål             |
| Skärriktning          | Vänster                                      |
| Typ av gängverktyg    | Maskingängtapp för konventionell bearbetning |
| Färgring              | Utan   |
| Produktslag           | Gängtapp                                     |