

**Garant****Maskingängtappar för bottenhål, obelagd, MF: M50X1,5****Beställningsdata**

Ordernummer	130010 M50X1,5
GTIN	4062406014384
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Norm	DIN 376
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	40 mm
Gängstigning	1,5 mm
Skaftfyrkant □	32 mm
Gäng-Ø	50 mm
Antal skär Z	4
Antal spånspår	4
Gängdjup	125 mm
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05

Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Skärmaterial	HSS E
totallängd L	250 mm
Kärnhåls-Ø	48,5 mm
Gängtyp	MF
gänga	M50:1,5
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp