

Garant**Maskingängtappar för bottenhål, obelagd, MF: M3X0,35****Beställningsdata**

Ordernummer	130010 M3X0,35
GTIN	4062406011185
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 3 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Gäng-Ø	3 mm
Antal spånspår	3
Skaftdiameter D _s	3,5 mm
totallängd L	56 mm
Gängstigning	0,35 mm
Antal skär Z	3
Skärmaterial	HSS E
Norm	DIN 371
Gängdjup	7,5 mm
Skaftfyrkant □	2,7 mm
Kärnhåls-Ø	2,65 mm
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX

Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Gängtyp	MF
gänga	3
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp