

**Garant****Maskingängtappar för bottenhål, obelagd, MF: M16X1,5****Beställningsdata**

Ordernummer	130010 M16X1,5
GTIN	4062406011987
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 2 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Antal skär Z	3
Gängstigning	1,5 mm
Gäng-Ø	16 mm
totallängd L	110 mm
Antal spånspår	3
Kärnhåls-Ø	14,5 mm
Gängdjup	40 mm
Skärmaterial	HSS E
Norm	DIN 376
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	12 mm
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H

Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Skafftyrkant <input type="checkbox"/>	9 mm
Gängtyp	MF
gänga	M 16×1,5
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2×D vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp