

**Garant****Maskingängtappar för bottenhål, obelagd, MF: M30X0,5****Beställningsdata**

Ordernummer	130010 M30X0,5
GTIN	4062406013066
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Antal spånspår	4
Skärmaterial	HSS E
Gäng-Ø	30 mm
Gängdjup	75 mm
Skaftfyrkant □	18 mm
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX

Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
totallängd L	180 mm
Kärnhåls-Ø	29,5 mm
Norm	DIN 376
Antal skär Z	4
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	22 mm
Gängstigning	0,5 mm
Gängtyp	MF
gänga	M30×0,5
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2×D vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp