

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål, obelagd, MF: M4X0,5****Beställningsdata**

Ordernummer	130011 M4X0,5
GTIN	4062406014841
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 3 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Antal spånspår	3
Kärnhåls-Ø	3,5 mm
Gängdjup	10 mm
Gängstigning	0,5 mm
Norm	DIN 371
Gäng-Ø	4 mm
Skafftyrkant □	3,4 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	4,5 mm
Antal skär Z	3
totallängd L	63 mm
Skärmaterial	HSS E
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX

Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Gängtyp	MF-LH
gänga	4
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp