

Garant**Maskingängttappar för bottenhål, obelagd, MF: M4,5X0,5****Beställningsdata**

Ordernummer	130010 M4,5X0,5
GTIN	4062406011284
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 3 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Gängdjup	11,25 mm
Skafftyrkant □	4,9 mm
Gäng-Ø	4,5 mm
Kärnhåls-Ø	4 mm
totallängd L	70 mm
Skärmaterial	HSS E
Antal spånspår	3
Gängstigning	0,5 mm
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05

Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Norm	DIN 371
Antal skär Z	3
Skaftdiameter D _s	6 mm
Gängtyp	MF
gänga	M4,5×0,5
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2×D vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp