

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål, obelagd, MF: M14X0,35****Beställningsdata**

Ordernummer	130011 M14X0,35
GTIN	4062406015381
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 2 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Kärnhåls-Ø	13,65 mm
Antal skär Z	3
Norm	DIN 376
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX

Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Gängdjup	35 mm
totallängd L	110 mm
Antal spånspår	3
Skaftdiameter D _s	11 mm
Gängstigning	0,35 mm
Gäng-Ø	14 mm
Skärmaterial	HSS E
Skaftfyrkant □	9 mm
Gängtyp	MF-LH
gänga	M14×0,35
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2×D vid bottenhål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp