

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål, obelagd, MF: M2,5X0,35****Beställningsdata**

Ordernummer	130011 M2,5X0,35
GTIN	4062406014766
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 91 dagar

Minsta orderkvantitet: 25 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Gängstigning	0,35 mm
Gängdjup	6,25 mm
Kärnhåls-Ø	2,15 mm
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX

Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Skärmaterial	HSS E
Norm	DIN 371
Skafftyrkant \square	2,1 mm
totallängd L	50 mm
Antal skär Z	3
Antal spånsår	3
Skaftdiameter D_s	2,8 mm
Gäng- \emptyset	2,5 mm
Gängtyp	MF-LH
gänga	2,5
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp