

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål, obelagd, MF: M30X0,35****Beställningsdata**

Ordernummer	130011 M30X0,35
GTIN	4062406016654
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Gängstigning	0,35 mm
totallängd L	180 mm
Gängdjup	75 mm
Skaftfyrkant □	18 mm
Skaftdiameter D _s	22 mm
Gäng-Ø	30 mm
Skärmaterial	HSS E
Antal skär Z	3
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05

Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Antal spånspår	3
Norm	DIN 376
Kärnhåls-Ø	29,65 mm
Gängtyp	MF-LH
gänga	M30×0,35
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2×D vid bottenhål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp