

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål, TiN, MF: M15X0,75****Beställningsdata**

Ordernummer	130016 M15X0,75
GTIN	4062406022679
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 2 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10

Norm	DIN 376
Antal spånspår	3
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	12 mm
Gängstigning	0,75 mm
Gäng-Ø	15 mm
Skärmaterial	HSS E
totallängd L	110 mm
Kärnhåls-Ø	14,25 mm
Skaftfyrcant □	9 mm
Gängdjup	37,5 mm
Antal skär Z	3
Gängtyp	MF-LH
gänga	M15×0,75
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2×D vid bottenhål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp