

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål, TiN, MF: M17X1,25****Beställningsdata**

Ordernummer	130016 M17X1,25
GTIN	4062406022853
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 2 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Gängdjup	42,5 mm
Norm	DIN 376
Gängstigning	1,25 mm
Skärmaterial	HSS E
totallängd L	125 mm
Gäng-Ø	17 mm
Skaftdiameter D _s	14 mm
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	6H +0,20

Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Kärnhåls-Ø	15,75 mm
Antal spånspår	3
Skafftyrkant □	11 mm
Antal skär Z	3
Gängtyp	MF-LH
gänga	M17×1,25
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2×D vid bottenhål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp