

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål, obelagd, MF: M21X1****Beställningsdata**

Ordernummer	130011 M21X1
GTIN	4062406015985
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Antal spånspår	3
Gängdjup	52,5 mm
Gängstigning	1 mm
Kärnhåls-Ø	20 mm
Antal skär Z	3
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX

Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
totallängd L	140 mm
Gäng-Ø	21 mm
Skärmaterial	HSS E
Norm	DIN 376
Skafftyrkant □	14,5 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	18 mm
Gängtyp	MF-LH
gänga	M21×1
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2×D vid bottenhål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp