

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål, obelagd, MF: M30X1,5****Beställningsdata**

Ordernummer	130011 M30X1,5
GTIN	4062406016708
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Norm	DIN 376
Skärmaterial	HSS E
Gängdjup	75 mm
Antal spånspår	3
Gäng-Ø	30 mm
Gängstigning	1,5 mm
Antal skär Z	3
totallängd L	180 mm
Kärnhåls-Ø	28,5 mm
Skafftyrkant □	18 mm
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H

Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	22 mm
Gängtyp	MF-LH
gänga	30
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp