

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål, TiN, MF: M35X0,5****Beställningsdata**

Ordernummer	130016 M35X0,5
GTIN	4062406024246
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Antal skär Z	4
totallängd L	200 mm
Skafftyrkant □	22 mm
Gängdjup	87,5 mm
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H

Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Antal spånspår	4
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	28 mm
Gäng-Ø	35 mm
Kärnhåls-Ø	34,5 mm
Skärmaterial	HSS E
Norm	DIN 376
Gängstigning	0,5 mm
Gängtyp	MF-LH
gänga	M35×0,5
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2×D vid bottenhål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp