

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål, obelagd, MF: M27X1,75****Beställningsdata**

Ordernummer	130011 M27X1,75
GTIN	4062406016487
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Norm	DIN 376
Antal spånspår	3
Skärmaterial	HSS E
Gäng-Ø	27 mm
Gängstigning	1,75 mm
totallängd L	160 mm
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G

Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Skaftfyrkant □	16 mm
Kärnhåls-Ø	25,25 mm
Gängdjup	67,5 mm
Antal skär Z	3
Skaftdiameter D _s	20 mm
Gängtyp	MF-LH
gänga	M27×1,75
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2×D vid bottenhål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp