

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål, TiN, MF: M18X0,35****Beställningsdata**

Ordernummer	130016 M18X0,35
GTIN	4062406022891
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 2 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Gängstigning	0,35 mm
Kärnhåls-Ø	17,65 mm
Skärmaterial	HSS E
Skaftdiameter D _s	14 mm
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H

Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
totallängd L	125 mm
Skafftyrkant □	11 mm
Gäng-Ø	18 mm
Gängdjup	45 mm
Antal skär Z	3
Antal spånsår	3
Norm	DIN 376
Gängtyp	MF-LH
gänga	M18×0,35
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2×D vid bottenhål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp