

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål, TiN, MF: M38X0,35****Beställningsdata**

Ordernummer	130016 M38X0,35
GTIN	4062406024468
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Kärnhåls-Ø	37,65 mm
Norm	DIN 376
Antal skär Z	4
Gäng-Ø	38 mm
Gängdjup	95 mm
Antal spånspar	4
Skafftyrkant □	24 mm
Skärmaterial	HSS E
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05

Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
totallängd L	200 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	32 mm
Gängstigning	0,35 mm
Gängtyp	MF-LH
gänga	M38×0,35
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2×D vid bottenhål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp