

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål, TiN, MF: M33X1****Beställningsdata**

Ordernummer	130016 M33X1
GTIN	4062406024109
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Gäng-Ø	33 mm
Skärmaterial	HSS E
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G

Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	25 mm
Gängstigning	1 mm
Kärnhåls-Ø	32 mm
Norm	DIN 376
Skaftfyrkant □	20 mm
Antal spånspår	4
Antal skär Z	4
totallängd L	180 mm
Gängdjup	82,5 mm
Gängtyp	MF-LH
gänga	M33×1
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2×D vid bottenhål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp