

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål, TiN, MF: M25X1,5****Beställningsdata**

Ordernummer	130016 M25X1,5
GTIN	4062406023508
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Antal skär Z	4
Gängstigning	1,5 mm
Gängdjup	62,5 mm
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX

Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Kärnhåls-Ø	23,5 mm
Skafft fyrkant □	14,5 mm
Skärmaterial	HSS E
Norm	DIN 376
totallängd L	140 mm
Gäng-Ø	25 mm
Antal spånspår	4
Skaft diameter D _s	18 mm
Gängtyp	MF-LH
gänga	M25×1,5
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2×D vid bottenhål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp