

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål, TiN, MF: M48X1****Beställningsdata**

Ordernummer	130016 M48X1
GTIN	4062406025045
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10

Gängstigning	1 mm
Skaftdiameter D _s	36 mm
Norm	DIN 376
Gäng-Ø	48 mm
Skärmaterial	HSS E
Antal spånspar	4
Kärnhåls-Ø	47 mm
totallängd L	250 mm
Antal skär Z	4
Skaftfyrcant □	29 mm
Gängdjup	120 mm
Gängtyp	MF-LH
gänga	M48×1
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2×D vid bottenhål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp