

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål, TiN, MF: M36X3****Beställningsdata**

Ordernummer	130016 M36X3
GTIN	4062406024383
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10

Gäng-Ø	36 mm
Skärmaterial	HSS E
Antal spånspår	4
Antal skär Z	4
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	28 mm
Skaftfyrkant □	22 mm
Norm	DIN 376
Gängstigning	3 mm
Gängdjup	90 mm
Kärnhåls-Ø	33 mm
totallängd L	200 mm
Gängtyp	MF-LH
gänga	M36×3
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2×D vid bottenhål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp