

**Garant**
**Maskingängtapp för bottenhål och genomgående hål, obelagd, MF: M90X6**

**Beställningsdata**

Ordernummer	130020 M90X6
GTIN	4062406026790
Artikelklass	10N

**Beskrivning**
**OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Gängdjup	135 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	50 mm
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX

Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	6H +0,10
totallängd L	160 mm
Skafftyrkant □	39 mm
Antal skär Z	10
Antal spånspår	10
Gäng-Ø	90 mm
Kärnhåls-Ø	84 mm
Skärmaterial	HSS
Gängstigning	6 mm
Norm	DIN 2184
Gängtyp	MF
gänga	M90×6
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 1,5×D vid genomgående hål
Användning vid håltyp	upp till 1,5×D vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp