

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål och genomgående hål, obelagd, MF: M115X2****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 130021 M115X2 |
| GTIN         | 4062406029616 |
| Artikelklass | 10N           |

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

|                |            |
|----------------|------------|
| totallängd L   | 180 mm     |
| Skafftyrkant □ | 44 mm      |
| Skärmaterial   | HSS        |
| Gäng-Ø         | 115 mm     |
| Kärnhåls-Ø     | 113 mm     |
| Gängdjup       | 172,5 mm   |
| Norm           | DIN 2184   |
| Antal skär Z   | 12         |
| Antal spånspår | 12         |
| Toleransklass  | ISO 1 4H   |
| Toleransklass  | ISO 1X 4HX |
| Toleransklass  | ISO 2 6H   |
| Toleransklass  | ISO 2X 6HX |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Toleransklass         | 6H +0,20                                     |
| Toleransklass         | ISO 3 6G                                     |
| Toleransklass         | ISO 3X 6GX                                   |
| Toleransklass         | 7H   |
| Toleransklass         | 7HX  |
| Toleransklass         | 7G   |
| Toleransklass         | 7GX  |
| Toleransklass         | 6H +0,05                                     |
| Toleransklass         | 6H +0,10                                     |
| Skaftdiameter $D_s$   | 56 mm  |
| Gängstigning          | 2 mm   |
| Gängtyp               | MF-LH  |
| gänga                 | M115×2                                       |
| Beläggning            | obelagd                                      |
| Flankvinkel           | 60 grad                                      |
| Gängnorm              | DIN 13                                       |
| Skärfasform           | C  |
| Skaft                 | Cylindriskt skaft med h9                     |
| Invändig              | nej  |
| Användning vid håltyp | upp till 1,5×D vid genomgående hål           |
| Användning vid håltyp | upp till 1,5×D vid bottenhål                 |
| Skärriktning          | Vänster                                      |
| Typ av gängverktyg    | Maskingängtapp för konventionell bearbetning |
| Färgring              | Utan   |
| Produktslag           | Gängtapp                                     |