

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål och genomgående hål,  
obelagd, MF: M110X4****Beställningsdata**

Ordernummer	130021 M110X4
GTIN	4062406029524
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Kärnhåls-Ø	106 mm
Antal spånspår	12
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	56 mm
Gängstigning	4 mm
Norm	DIN 2184
totallängd L	180 mm
Skärmaterial	HSS
Skaftfyrkant □	44 mm
Antal skär Z	12
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX

Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	6H +0,10
Gängdjup	165 mm
Gäng-Ø	110 mm
Gängtyp	MF-LH
gänga	M110×4
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 1,5×D vid genomgående hål
Användning vid håltyp	upp till 1,5×D vid bottenhål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp