

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål, TiN, MF: M45X0,35****Beställningsdata**

| | |
|--------------|-----------------|
| Ordernummer | 130016 M45X0,35 |
| GTIN | 4062406024888 |
| Artikelklass | 10N |

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------------|------------|
| Skaftdiameter D _s | 36 mm |
| Norm | DIN 376 |
| Gängdjup | 112,5 mm |
| Skaftfyrkant □ | 29 mm |
| Skärmaterial | HSS E |
| Toleransklass | ISO 1 4H |
| Toleransklass | ISO 1X 4HX |
| Toleransklass | ISO 2 6H |
| Toleransklass | ISO 2X 6HX |
| Toleransklass | 6H +0,05 |
| Toleransklass | 6H +0,20 |
| Toleransklass | ISO 3 6G |
| Toleransklass | ISO 3X 6GX |

| | |
|-----------------------|--|
| Toleransklass | 7H |
| Toleransklass | 7HX |
| Toleransklass | 7G |
| Toleransklass | 7GX |
| Toleransklass | 6H +0,10 |
| Antal skär Z | 4 |
| Gäng-Ø | 45 mm |
| Gängstigning | 0,35 mm |
| Antal spånspår | 4 |
| Kärnhåls-Ø | 44,65 mm |
| totallängd L | 220 mm |
| Gängtyp | MF-LH |
| gänga | M45×0,35 |
| Beläggning | TiN |
| Flankvinkel | 60 grad |
| Gängnorm | DIN 13 |
| Skärfasform | C |
| Skaft | Cylindriskt skaft med h9 |
| Invändig | nej |
| Användning vid håltyp | upp till 2×D vid bottenhål |
| Skärriktning | Vänster |
| Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning |
| Färgring | Utan |
| Produktslag | Gängtapp |