

Garant

Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål och genomgående hål, obelagd, MF: M55X4



Beställningsdata

Ordernummer	130021 M55X4
GTIN	4062406027636
Artikelklass	10N

Beskrivning

OBS!:

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Skaftdiameter D _s	40 mm
totallängd L	140 mm
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX

Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	6H +0,10
Gängstigning	4 mm
Kärnhåls-Ø	51 mm
Gäng-Ø	55 mm
Gängdjup	82,5 mm
Antal skär Z	6
Skärmaterial	HSS
Antal spånsår	6
Norm	DIN 2184
Skaftfyrkant □	32 mm
Gängtyp	MF-LH
gänga	M55×4
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 1,5×D vid genomgående hål
Användning vid håltyp	upp till 1,5×D vid bottenhål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp