

**Garant**
**Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål, TiN, MF: M51X0,5**

**Beställningsdata**

Ordernummer	130016 M51X0,5
GTIN	4062406025212
Artikelklass	10N

**Beskrivning**
**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Skafftyrkant □	32 mm
totallängd L	250 mm
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G

Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	40 mm
Antal spånspår	4
Gängstigning	0,5 mm
Gäng-Ø	51 mm
Skärmaterial	HSS E
Kärnhåls-Ø	50,5 mm
Gängdjup	127,5 mm
Norm	DIN 376
Antal skär Z	4
Gängtyp	MF-LH
gänga	M51×0,5
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2×D vid bottenhål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp