

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål och genomgående hål, obelagd, MF: M100X6****Beställningsdata**

Ordernummer	130021 M100X6
GTIN	4062406029272
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Norm	DIN 2184
Skaftfyrkant □	44 mm
Antal spånspår	12
totallängd L	180 mm
Gängdjup	150 mm
Skärmaterial	HSS
Gängstigning	6 mm
Antal skär Z	12
Skaftdiameter D _s	56 mm
Kärnhåls-Ø	94 mm
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H

Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	6H +0,10
Gäng-Ø	100 mm
Gängtyp	MF-LH
gänga	M100×6
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 1,5×D vid genomgående hål
Användning vid håltyp	upp till 1,5×D vid bottenhål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp