

Garant**Maskingängtapp för bottenhål och genomgående hål, obelagd, MF:
M108X0,75****Beställningsdata**

Ordernummer	130020 M108X0,75
GTIN	4062406027193
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Skafftyrkant □	44 mm
Norm	DIN 2184
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G

Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Antal skär Z	12
Skaftdiameter D _s	56 mm
Gängstigning	0,75 mm
Gäng-Ø	108 mm
Gängdjup	162 mm
Skärmaterial	HSS
Antal spånspår	12
Kärnhåls-Ø	107,25 mm
totallängd L	180 mm
Gängtyp	MF
gंगा	M108×0,75
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 1,5×D vid genomgående hål
Användning vid håltyp	upp till 1,5×D vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp