

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål och genomgående hål,
obelagd, MF: M56X1****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 130021 M56X1 |
| GTIN | 4062406027667 |
| Artikelklass | 10N |

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------------|------------|
| Skaftdiameter D _s | 40 mm |
| Gäng-Ø | 56 mm |
| Antal skär Z | 6 |
| Antal spånspår | 6 |
| Skärmaterial | HSS |
| totallängd L | 140 mm |
| Gängstigning | 1 mm |
| Skaftfyrkant □ | 32 mm |
| Norm | DIN 2184 |
| Toleransklass | ISO 1 4H |
| Toleransklass | ISO 1X 4HX |
| Toleransklass | ISO 2 6H |
| Toleransklass | ISO 2X 6HX |

| | |
|-----------------------|---|
| Toleransklass | 6H +0,20 |
| Toleransklass | ISO 3 6G |
| Toleransklass | ISO 3X 6GX |
| Toleransklass | 7H |
| Toleransklass | 7HX |
| Toleransklass | 7G |
| Toleransklass | 7GX |
| Toleransklass | 6H +0,05 |
| Toleransklass | 6H +0,10 |
| Gängdjup | 84 mm |
| Kärnhåls-Ø | 55 mm |
| Gängtyp | MF-LH |
| gänga | M56×1 |
| Beläggning | obelagd |
| Flankvinkel | 60 grad |
| Gängnorm | DIN 13 |
| Skärfasform | C |
| Skaft | Cylindriskt skaft med h9 |
| Invändig | nej |
| Användning vid håltyp | upp till 1,5×D vid genomgående hål |
| Användning vid håltyp | upp till 1,5×D vid bottenhål |
| Skärriktning | Vänster |
| Typ av gängverktyg | Maskingängttapp för konventionell bearbetning |
| Färgring | Utan |
| Produktslag | Gängtapp |