

Garant**Maskingängtapp för bottenhål och genomgående hål, obelagd, MF: M98X3****Beställningsdata**

Ordernummer	130020 M98X3
GTIN	4062406026974
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Antal skär Z	10
Gängdjup	147 mm
Kärnhåls-Ø	95 mm
Norm	DIN 2184
Gäng-Ø	98 mm
totallängd L	180 mm
Skaftdiameter D _s	56 mm
Skaftfyrkant □	44 mm
Gängstigning	3 mm
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX

Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	6H +0,10
Skärmaterial	HSS
Antal spånspår	10
Gängtyp	MF
gänga	M98×3
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 1,5×D vid genomgående hål
Användning vid håltyp	upp till 1,5×D vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp