

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål och genomgående hål, obelagd, MF: M72X3****Beställningsdata**

Ordernummer	130021 M72X3
GTIN	4062406028404
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Norm	DIN 2184
Gängdjup	108 mm
Kärnhåls-Ø	69 mm
Gäng-Ø	72 mm
Skaftdiameter D _s	50 mm
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H

Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	6H +0,10
Skafftyrkant <input type="checkbox"/>	39 mm
Antal skär Z	8
Antal spånspår	8
Skärmaterial	HSS
Gängstigning	3 mm
totallängd L	160 mm
Gängtyp	MF-LH
gänga	M72×3
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 1,5×D vid genomgående hål
Användning vid håltyp	upp till 1,5×D vid bottenhål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp