

Garant**Maskingängtapp för bottenhål och genomgående hål, TiN, MF: M56X1,5****Beställningsdata**

Ordernummer	130025 M56X1,5
GTIN	4062406029890
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Skafftyrkant <input type="checkbox"/>	32 mm
Norm	DIN 2184
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX

Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	6H +0,10
totallängd L	140 mm
Skaftdiameter D _s	40 mm
Skärmaterial	HSS
Antal spånspar	6
Gäng-Ø	56 mm
Gängdjup	84 mm
Kärnhåls-Ø	54,5 mm
Antal skär Z	6
Gängstigning	1,5 mm
Gängtyp	MF
gänga	M56×1,5
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 1,5×D vid genomgående hål
Användning vid håltyp	upp till 1,5×D vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp