

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål och genomgående hål,
obelagd, MF: M55X0,75****Beställningsdata**

Ordernummer	130021 M55X0,75
GTIN	4062406027582
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Gängdjup	82,5 mm
Antal skär Z	6
Gängstigning	0,75 mm
Antal spånspar	6
Skafftyrkant □	32 mm
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H

Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	6H +0,10
Skaftdiameter D _s	40 mm
Skärmaterial	HSS
Norm	DIN 2184
Kärnhåls-Ø	54,25 mm
totallängd L	140 mm
Gäng-Ø	55 mm
Gängtyp	MF-LH
gänga	M55×0,75
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 1,5×D vid genomgående hål
Användning vid håltyp	upp till 1,5×D vid bottenhål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp