

Garant

Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål och genomgående hål, obelagd, MF: M60X2



Beställningsdata

Ordernummer	130021 M60X2
GTIN	4062406027872
Artikelklass	10N

Beskrivning

OBS!:

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Kärnhåls-Ø	58 mm
Antal spånspår	6
totallängd L	160 mm
Gängstigning	2 mm
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX

Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	6H +0,10
Skafftyrkant □	35 mm
Norm	DIN 2184
Gäng-Ø	60 mm
Skaftdiameter D _s	45 mm
Gängdjup	90 mm
Skärmaterial	HSS
Antal skär Z	6
Gängtyp	MF-LH
gänga	M60×2
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 1,5×D vid genomgående hål
Användning vid håltyp	upp till 1,5×D vid bottenhål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängttapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp