

**Garant**
**Maskingängtapp för bottenhål och genomgående hål, TiN, MF: M58X4**

**Beställningsdata**

Ordernummer	130025 M58X4
GTIN	4062406030025
Artikelklass	10N

**Beskrivning**
**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Gängstigning	4 mm
Skafftyrkant □	35 mm
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX

Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	6H +0,10
Kärnhåls-Ø	54 mm
Gäng-Ø	58 mm
Antal spånspår	6
Norm	DIN 2184
Antal skär Z	6
totallängd L	160 mm
Gängdjup	87 mm
Skärmaterial	HSS
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	45 mm
Gängtyp	MF
gänga	M58×4
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 1,5×D vid genomgående hål
Användning vid håltyp	upp till 1,5×D vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp