

**Garant****Maskingängtapp för bottenhål och genomgående hål, TiN, MF: M70X1,5****Beställningsdata**

Ordernummer	130025 M70X1,5
GTIN	4062406030520
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Norm	DIN 2184
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,05

Toleransklass	6H +0,10
Gängstigning	1,5 mm
Kärnhåls-Ø	68,5 mm
Gängdjup	105 mm
totallängd L	160 mm
Gäng-Ø	70 mm
Skärmaterial	HSS
Skaftfyrcant □	39 mm
Antal spånspår	8
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	50 mm
Antal skär Z	8
Gängtyp	MF
gänga	M70×1,5
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 1,5×D vid genomgående hål
Användning vid håltyp	upp till 1,5×D vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp