

**Garant**

## Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål och genomgående hål, obelagd, MF: M60X3



### Beställningsdata

Ordernummer	130021 M60X3
GTIN	4062406027889
Artikelklass	10N

### Beskrivning

**OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

### Teknisk beskrivning

Gängdjup	90 mm
totallängd L	160 mm
Skafftyrkant □	35 mm
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G

Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	6H +0,10
Kärnhåls-Ø	57 mm
Norm	DIN 2184
Antal skär Z	6
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	45 mm
Antal spånspår	6
Gäng-Ø	60 mm
Gängstigning	3 mm
Skärmaterial	HSS
Gängtyp	MF-LH
gänga	M60×3
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 1,5×D vid genomgående hål
Användning vid håltyp	upp till 1,5×D vid bottenhål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp