

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål och genomgående hål,  
obelagd, MF: M64X3****Beställningsdata**

Ordernummer	130021 M64X3
GTIN	4062406028077
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	6H +0,10

Skaftdiameter $D_s$	50 mm
Gängstigning	3 mm
Skärmaterial	HSS
Norm	DIN 2184
totallängd L	160 mm
Kärnhåls- $\emptyset$	61 mm
Gängdjup	96 mm
Gäng- $\emptyset$	64 mm
Skaftfyrcant $\square$	39 mm
Antal skär Z	6
Antal spånspår	6
Gängtyp	MF-LH
gänga	M64x3
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 1,5xD vid genomgående hål
Användning vid håltyp	upp till 1,5xD vid bottenhål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp